

L00C

Sicherungsunterteil NH00 4x160A, mit Käfigklemme bis 70mm² für Sammelschiene

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	160 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
Sicherung	
Sicherungsgröße	NH00
Architektur	
Polanzahl	4
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp Eingang	Käfigklemme
Installation, Montage	
Montage auf	Sammelschienensystem
Vertikale Montage möglich	Ja
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10,60 W
Spannung	
Isolationsspannung Ui	8 V
Sicherheit	
Schutzart IP	IP00