L27729010



Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu Eckkanal EK 40x40mm reinweiß

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	40 mm
Breite	40 mm

Zubehör	
Formteilausführung	Haubenformteil

Einstellungen	
Winkelbereich	90 - 90

Werkstoff	
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40

Normen	
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 60 °C

Ausstattung	
Mit Schutzfolie	Nein
Zugehörige Serien	EK 40 x 40