LF4004007035



Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm lichtgrau

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	40 mm
Breite	40 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	900 - 900 mm²

Kapazität	
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	6

Werkstoff	
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

Normen	
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 60 °C

Konnektivität	
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen

Ausstattung	
Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein