LFF600969010



Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x90mm reinweiß

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	60 mm
Breite	90 mm

Werkstoff	
Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 90 °C

Ausstattung	
Mit Schutzfolie	Nein

Konfiguration	
Schnittkaschierend	Ja

Konnektivität.	
Montageart	Schraubanschluss, Schnappbefestigung