

LFS6010009010



Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm reinweiß

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	60 mm
Breite	100 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	5025 - 5025 mm²

Kapazität	
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	21

Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit	
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

Normen	
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 90 °C

Konnektivität.	
Kanalverbindung	Extra Kupplungen

Ausstattung	
Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	1
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein