

LVSG00TRPX

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC60947	5 kA

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	Direktanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 95 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 95 mm²
Anschluss-/Steckertyp	Rahmenklemme

Architektur

Polanzahl	3

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	5 - 5 Nm

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400

Sicherheit

Schutzart IP	IP2X

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Abmessungen

Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	177 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	22 W

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz