

LVSR3VPVK4

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen - schwarz

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	630 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	630 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC60947	15 kA

Sicherung

Sicherungsgröße	NH3

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 300 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 300 mm²
Anschluss-/Steckertyp	V-Anschlussklemme

Architektur

Polanzahl	3

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	32 - 32 Nm

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800

Sicherheit

Schutzart IP	IP2X

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12 kV

Abmessungen

Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	671 mm
Tiefe	190 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	111 W

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz