LVTG1000CP

NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig M12 - schwarz

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	1000 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	1000 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	1000 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC60947	15 kA

Sicherung

Sicherungsgröße	NH3

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2x 30 mm x 5 mm/2x 60 mm x 5 mm
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2x 30 mm x 5 mm/2x 60 mm x 5 mm
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

Architektur

Polanzahl	3

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	32 - 32 Nm

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	100
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	500

Sicherheit

Schutzart IP	IP2X

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12 kV

Abmessungen

Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	188 mm

Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	318 W

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz