

LVZWB200

Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 200/5A 2,5VA Klasse 0,5S

Technische Merkmale

Funktionen

Genauigkeitsklasse	0.5 S

Leistung

Leistung	2,50 VA

Abmessungen

Höhe	136 mm
Breite	99 mm
Tiefe	204 mm

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui	3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 75 °C

Sicherheit

Schutzart IP	IP10

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	200 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A