R27319010



Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm reinweiß

Technische Merkmale

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil

Einstellungen

Winkelbereich	90 - 90

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	200 mm

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein