RED712Y

75Ω IP20

Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal REG

Technische Merkmale

Kapazität	
Anzahl Module	4

Installation, Montage	
Montage auf	DIN Schiene

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Leistung	
Leistungsaufnahme standby	0,24 W
Leistungsaufnahmen Betrieb	1,80 VA