

REQ120Y

IK07 IP54

Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE

Technische Merkmale

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	20

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V

Abmessungen

Tiefe	25 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C

Texte

Montageart	Für senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen