

RER213Y

IK07 IP44

Außenstation für HOME AudioSet 2 Teilnehmer AP 2D anthrazit

Technische Merkmale

Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz

Werkstoff	
Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Glanzgrad	Matt

Spannung	
Betriebsspannung LED	12 - 12 V

Bedienelemente und Anzeigen	
Anzahl Ruftasten	2
Ruftaster Schließzeit	3 s

Texte	
Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
Montageart	Für Aufputzmontage, Für senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster