

SM102E

Multifunktionsmessgerät

Technische Merkmale

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Abmessungen	
Höhe	96 mm
Breite	96 mm
Tiefe	60 mm

Sicherheit	
Schutzart IP	IP51

Kapazität	
Anzahl Module	5

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 80 °C

Konnektivität	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 6 mm²

Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10 W
Leistungsaufnahme VA	10 VA

Ausstattung	
Ausführung Bedientableau	LCD

Messung	
Frequenzmessbereich	45 - 65 Hz
Messgeräteart	Multimeter
Strommessbereich	0 - 9999 A

Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz, Aufputz