SM601

Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-600

Technische Merkmale

Kapazität	
Anzahl Module	4

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm²

Abmessungen	
Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	54 mm

Messung	
Strommessbereich	0 - 600 A
Messgeräteart	Digital

Leistung	
Leistungsaufnahme VA	1 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,10 W

Sicherheit	
Schutzart IP	IP20

Installation, Montage	
Montage auf	DIN Schiene

Funktionen	
Genauigkeitsklasse	0,01

Frequenz	
Frequenz	45 - 65 Hz