SPA001N

Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
Blitzstoßstrom Iimp (10/350µs) laut IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA

Netzform

Netzform	TN, TT

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Ja

Kapazität

Anzahl Module	2

Spannung

Schutzpegel Up nach IEC61643-1	1,50 kV
Bemessungsspannung Uc nach IEC61643-1	350 V

Architektur

Polanzahl	1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C

Abmessungen

Höhe	46,40 mm
Breite	35,50 mm
Tiefe	59,4 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Mit Kontrollleuchte	Ja

Normen

Anforderungsklasse IEC61643	T1, T2