

SRT04005B

Klapp-Stromwandler SC2 400/5A 2,2VA Klasse 1

Technische Merkmale

Funktionen	
Genauigkeitsklasse	1

Leistung	
Leistung	2,20 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5,67 W

Abmessungen	
Durchmesser der Öffnung	28 mm
Höhe	71,70 mm
Breite	44,50 mm
Tiefe	61,30 mm
Höhe der Öffnung	15 mm
Breite der Öffnung	28,50 mm

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Spannung	
Isolationsspannung Ui	3000 V

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 70 °C

Sicherheit	
Schutzart IP	IP20

Elektrischer Strom	
Maximalstrom Primärseite	400 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

Installation, Montage	
Montage auf	DIN Schiene, Montageplatte