TKP100A

IP quicklink IK04

IP30

coviva Smartbox

Technische Merkmale

Kapazität	
Anzahl Module	0

Ausstattung	
Web server	Ja

Spannung	
Betriebsspannung	5 - 5 V
Betriebsspannung über Bus	30 - 30 V
Versorgungsspannungsart	DC

Einstellungen	
Unterstützten Einstellmodus	quicklink

Sicherheit	
Schutzart IP	IP30

Frequenz	
Funk Sende-/Empfangsfrequenz	433,4 - 868,3 MHz

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Bedienelemente und Anzeigen	
Mit LED Anzeige	Nein

Abmessungen	
Breite	77 mm
Tiefe	26,50 mm

Texte	
Funktion	Steuerung und Visualisierung von Funk und WLAN Installationen per App und Browser, einfache Erstellung von Szenen (Covigrammen) via App für das Auslösen von Aktionen durch definierbare Ereignisse oder manuell, Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Temperaturfunktionen
Kodierung	Verwaltung von 3 Benutzerprofilen
Montageart	Freistehend oder Wandmontage