TRB201

IP20

Funk Ausgang Unterputz, 1fach 16A, quicklink

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy

Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	35 mm

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Schaltstrom	16 A

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	3680 W

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C

Texte

Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater--Funktion, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen