

VE412DN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 48PLE, mit Rangierkanal

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	12

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen	4
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Kapazität

Anzahl Module	48

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	677 mm
Breite	310 mm
Tiefe	151 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

Werkstoff	Polystyrol (PS)

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

Sicherheit

Schutzart IP	IP65
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C