ZAL135PH



Verteilersäule, Baureihe 135, Montageplatte (300 mm x 420 mm)

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	1350 mm
Breite	360 mm
Tiefe	360 mm

Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz

Konnektivität.	
Montageart	teilversenkt

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1

Installation, Montage	
Geeignet für Außenbereich	Ja

Werkstoff	
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Ausstattung	
Mit Montageplatte	Ja
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein

Sicherheit	
Schutzart IP	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10