ZAL51US

Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 361 x 277 mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1710 mm
Breite	361 mm
Tiefe	277 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Ja

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein
Anzahl Felder	1

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2

Konnektivität

Montageart	teilversenkt

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V