FP64SN2

Armario Univers metálico, IP44, clase II, 950x1050x205 mm

Características técnicas

Funciones

coverwithoverpressurerelease	No

Configuración

Número de módulos	288

Compatibilidad

suitableforlightningprotection	No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	250 A

Dimensiones

Profundidad de montaje	205 mm
Profundidad del producto instalado	205 mm
Profundidad interna	130 mm
Altura del producto instalado	950 mm
Anchura del producto instalado	1050 mm
Ancho de las unidades de división	48
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm

Puerta, tapa

materialthicknesscabinetcover	1 mm
Número de cerraduras de la puerta	1
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Chapa de acero
Tipo de tratamiento de la superficie	Revestimiento de pintura en polvo

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No

Equipo

Número de filas de la caja	6
Número de tramos a lo ancho	4
Número de llaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	8

canbeextended	Sí

Normas

Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección IP	IP44
Clase de protección	Clase II
atishalogenfreeexternallymaintained	No
mainfireresistanceexx	-