L95100

**Interruptor con fusibles serie L900, 10,3x38, 1P, 20A, 380V**

## Características técnicas

### Arquitectura

| | |
|---|---|
| Número de polos | 1 P |
| Tipo de polos | 1 P |

### Configuración

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 1 |

### Mandos e indicadores

| | |
|---|---|
| Piloto luminoso | No |

### Conectividad

| | |
|---|---|
| Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares | Bornes alineados |

### Corriente eléctrica

| | |
|---|---|
| Corriente asignada nominal | 20 A |

### Coeficiente de corrección de la corriente

| | |
|---|---|
| Coeficiente de corrección de la corriente admisible yuxtaposición 1-3 fases. | 1 |
| Coeficiente de corrección de la corriente admisible yuxtaposición 4-6 fases. | 0.8 |
| Coeficiente de corrección de la corriente admisible yuxtaposición 7-9 fases. | 0.7 |
| Coeficiente.de corrección de la corriente admisible a 40°C | 0.9 |
| Coeficiente.de corrección de la corriente admisible a 50°C | 0.8 |
| Coeficiente.de corrección de la corriente admisible a 20°C | 1 |
| Coeficiente.de corrección de la corriente admisible a 30°C | 0.95 |

### Potencia

| | |
|---|---|
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 2.7 W |

### Endurancia

| | |
|---|---|
| Endurancia eléctrica en número de ciclos | 2000 |
| Endurancia mecánica en número de maniobras | 5000 |

### Instalación, montaje

| | |
|---|---|
| Adaptado a su montaje sobre embarrado | No |

| | |
|---|---|
| Adaptado a su montaje en panel frontal centrado | No |
| Adaptado para su montaje en suelo | Sí |

**Conexión**

| | |
|---|---|
| Sección de conexión en cable rígido | 16 mm² |

**Normas**

| | |
|---|---|
| Directiva europea WEEE | afectado |

**Seguridad**

| | |
|---|---|
| atishalogenfreeexternallymaintained | No |

**Condiciones de uso**

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -5…40 °C |
| Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2 | 3 |
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -25…80 °C |

**Temperatura**

| | |
|---|---|
| Temperatura de calibración | 30 °C |