LF1001009016

Minicanal LF PVC de 10x12mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment	No

Conectividad

Accesorio de alineación	Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal	10 mm
Longitud en mm	2000 mm
Ancho de la canal	12 mm

Puerta, tapa

Forma de la tapa	Premontado

Materiales, acabados, colores

Material	PVC
Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	No

Cable

Sección interior	84 mm²

Equipo

Número de compartimentos	1

Normas

Directiva europea RoHs	conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
atishalogenfreeexternallymaintained	No

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5…60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente	-5…65 °C