LFF6009049016

Ángulo interior variable ABS para canales LF600900, blanco RAL9016

Características técnicas

Arquitectura	
Montaje	Clipado
Configuración	
antibacterialtreatment	No
Ángulo	83 / 97 °
Conectividad	
Accesorio de alineación	Sin acoplador
Dimensiones	
Altura de la canal	60 mm
Ancho de la canal	90 mm
Medida a	135 mm
Puerta, tapa	
Tapa con junta	No
Materiales, acabados, colores	
Material	PC-ABS sin halógenos
Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Accesorios incluidos	
Configuración de la pieza de forma	Moldeada
Normas	
Directiva europea RoHs	conformidad voluntaria
Seguridad	
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
textimpactstrength	IK07
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5…90 °C
Temperatura	
Temperatura ambiente	-5…60 °C