SL20080ACD4

Remate para caja universal

Características técnicas

Arquitectura	
Montaje	Clipado

Configuración	
antibacterialtreatment	No

Dimensiones	
Altura del producto instalado	33 mm
Altura de la canal	80 mm
Longitud en mm	90 mm
Ancho de la canal	20 mm

Materiales, acabados, colores	
Material	ABS
Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	Tampografíado

Instalación, montaje	
Sin montaje	Horizontal

Normas	
Certificados	CE
Directiva europea RoHs	conformidad voluntaria

Seguridad	
Índice de protección IP	IP40
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	5…60 °C

Temperatura	
Temperatura ambiente	5…60 °C