TRE301

Pulsador IP55, vía radio Quicklink, 1 entrada

Características técnicas

Arquitectura

Número de pulsadores	1
Montaje	En superficie

Funciones

Funcionamiento	Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)

Mandos e indicadores

Manejo	Superficies de manejo configurables como manejo con una o con dos superficies
Botón de tecla/pulsador	Con tecla de configuración

Conectividad

Protocolo vía radio	KNX vía radio
Categoría receptores	2

Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada	1

Dimensiones

Altura del producto instalado	76 mm
Anchura del producto instalado	49 mm

Frecuencia

Frecuencia de transmisión	868 MHz
Radiofrecuencia de transmisión	868.3 MHz

Longitud

Dist. máx. de la conex. con pulsadores	3 mm

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro

Gestión de iluminación LED

LED	Con LED de configuración, Con LED de estado de emisión y de batería rojo/verde/naranja

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Superficie
Tipo de montaje	Para montaje vertical y horizontal

Conexión

Tipo de conexión de bus	Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP

Configuración

Programar	Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED

Equipo

Cantidad canales de radio	2
Cantidad enlaces quicklink	máx. 20 transmisores/receptores

Seguridad

Índice de protección IP	IP55

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10…55 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20…70 °C
Consumo de energía	Pequeño consumo energético