85656289

2

quicklink

IP20

Émetteur radio mural KNX 2 postes ql, version plate, S.1/B.3/B.7, bl pol. bril.

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	quicklink

Tension

Tension de service	3 - 3 V

Equipement

Nombre de canaux	4
Cycle d'utilisation de l'émetteur	1 %

Fréquence

Fréquence d'émission radio	868,30 MHz

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Type de récepteur	2

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Dimensions

Hauteur de montage	14 mm

Matière

Couleur	Blanc polaire
Matière	Thermoplastique

Textes

Function	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Protection	Avec protection de démontage
Mode d'installation	Pour montage à plat en saillie et et extension de combinaisons