HA352

Interrupteur à coupure apparente 3P 160A

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	7 kA
Architecture	
Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boitier	Produit complet
Dimensions	
Hauteur	135 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	120 mm
Couvercle, porte	
Cadenassable	Oui
Sécurité	
Indice de protection IP	IP00
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	95 mm²
Section de raccordement en câble souple	95 mm²
Tension	
Tension nominale d'isolement Ui	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8000 V
Puissance	
Puissance dissipée par pôle à In	3 W
Puissance dissipée totale sous IN	9 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	105000 W
Commandes et indicateurs	
Commande motorisée intégrée	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-20 - 70 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification