HTG911H

Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant de sortie	2500 mA
Fonctions	
Tension de sortie régulée	Non
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Capacité	
Nombre de modules	4
Tension	
Tension de sortie	24 - 24 V
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25 - 70 °C
Connectivité	
Type de connection / prise	Borne à vis