KYB10LH

Borne de passage-phase, 10mm², 800V/57A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	57 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	47,50 mm
---------	----------

Largeur	70 mm
---------	-------

Profondeur	10 mm
------------	-------

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Matière	Polyamide (PA)
---------	----------------