TN530

**Switch modulaire 8 ports Gbit dont 4 POE**

**Caractéristiques techniques**

### Tension

| | |
|---|---|
| Tension de service | 48 - 48 V |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 45 °C |

### Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 8 |

### Textes

| | |
|---|---|
| Catégorie / Ports | Ports compatibles Ethernet 8 Gigabits, dont 4 avec alimentation PoE pour alimenter d'autres appareils en réseau |
| Connecteurs / Douilles | Avec 8 RJ45 prises : 6 à l'avant et 2 en bas |
| Sortie | Avec sortie oblique à 45° |
| Type de raccordement | Avec bornesà ressort QuickConnect |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification