BKF400145

Canal de sol av. film 400 145-190 à sec

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur minimale de la table	145 mm
Hauteur de goulotte	145 mm
Longueur	2400 mm
Plage de nivellement	145 / 190 mm
Largeur produit installé	400 mm

Capacité	
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	282

Porte, couvercle	
Verrouillage du couvercle	Non
Couverture de surface	revêtue de zinc
Matériau du couvercle	Mineral fibres plate
Epaisseur de la matière du couvercle	3 mm

Matières	
Couleur	zingué
Matière	tôle d`acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique
Groupe de matériau	acier

Installation, montage	
Paroi latérale de surface/auge de plancher	-

Câble	
Section intérieure / utile	68400 mm²

Equipement	
Nombre d'unités d'installation fournies	3
Nombre maxi de compartiments	1
Fixation au mur de séparation	-

Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité	
Conformité REACH	Non
Sans halogène	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 2 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification