BRS6510019016

Socle de goulotte fixation frontale BRS 68x100mm couvercle 80mm en aicer blanc

Caractéristiques techniques

Modèle	
Traitement antibactérien	Non

Compatibilité	
Format appareillages compatibles	Standard 60mm, 45mm

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées

Dimensions	
Hauteur de goulotte	68 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	100 mm

Capacité	
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	10 / 24

Porte, couvercle	
Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	80 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières	
Matière	tôle d`acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage	
Perforation de socle	Avec poinçonnage de base

Câble	
Section intérieure / utile	5790 mm²

Equipement	
Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1

Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification