BRS6513019010

Socle de goulotte front-montage BRS 68x130mm couv. 80mm d'acier blanc pur

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60mm, 45mm

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte	68 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	130 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	18 / 32

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	80 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d`acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile	7700 mm²

Equipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification