

EKQ1200BL2

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	115 mm
Hauteur produit installé	115 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur intérieur	244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	38 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré

Matières

Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable

Equipement

Nombre de boîte d'appareillage	0
Nombre de sorties de câbles	0

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Conforme REACH	Non
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification