

HA760120

Goulotte de câblage HA7 60x120 gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture	
Flexible	Non
Modèle	
Configuration des parois du profilé	Estampé
Intensité du courant	
Résistant au cheminement	Oui
Dimensions	
Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	120 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm
Largeur de languette	6.5 mm
Porte, couvercle	
Forme de couvercle	en vrac
Matières	
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Câble	
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)	211
Section intérieure / utile	5558 mm²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)	151
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)	294
Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Sécurité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Classement en réaction au feu	M1

Température	
Température ambiante	-25...90 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification