KN036

Alimentation 160A 3LN gauche

Caractéristiques techniques

Architecture	
Nombre de pôles	5 P
Mode de fixation	sur jeu de barres

Modèle	
Nombre de modules	6.5

Intensité du courant	
Courant assigné nominal	160 A

Dimensions	
Profondeur produit installé	70 mm
Hauteur produit installé	55 mm
Longueur	124 mm
Largeur produit installé	126 mm
Hauteur de barre du jeu de barres	5 mm
Largeur de barre du jeu de barres	12 mm
Distance des barres omnibus	10 mm

Matières	
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	mélange de matériaux

Installation, montage	
Couple de serrage	3Nm

Connexion	
Section de raccordement en câble souple	16 / 70mm²
Section de raccordement en câble rigide	16 / 70mm²

Equipement	
Nombre d'unités	114

Standards	
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité	
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification