

LFS600608VERZ

Dérivation en T cache de découpe pour goulotte LFS 60x60mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Modèle	
Traitement antibactérien	Non

Dimensions	
Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	200 mm
Largeur de goulotte	60 mm
Mesure a	200 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm

Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	-

Matières	
Couleur	zingué
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé

Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité	
Indice de protection IP	IP30

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5…60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification