LVSR3TPW

Réglette coupe-circuit HPC3 630A 3 pôles commutable, séparation sur côté droit

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P

Modèle

Distance entre le centre des rails 40 mm	Non
Distance entre le centre des rails 50 mm	Non
Distance entre le centre des rails 60 mm	Non
Distance entre le centre des rails 100 mm	Non
Distance entre le centre des rails 185 mm	Oui

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	0 / 690 V

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 kV

Intensité du courant

Courant de coupure crête	100 kA
Courant assigné nominal	630 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde	10 kA

Protection

Taille de l'élément fusible	NH3

Dimensions

Profondeur produit installé	190 mm
Hauteur produit installé	741 mm
Largeur produit installé	100 mm
Distance des barres omnibus	185 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	111 W

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	800

Installation, montage

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Couple de serrage	4Nm

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP30

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification