M16479016

LF goulotte mini 4,5-6mm blanc

Caractéristiques techniques

Modèle	
Traitement antibactérien	Non
Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Dimensions	
Hauteur de goulotte	7 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	6 mm
Porte, couvercle	
Forme de couvercle	aucun
Matières	
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Câble	
Section intérieure / utile	25 mm²
Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5…60 °C
Température	
Température ambiante	-5…65 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification