Té et Croix, LF 40060/61, gris clair

Caractéristiques techniques

M54067035

Modèle	
Traitement antibactérien	Non

Dimensions	
Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	57 mm
Mesure a	170 mm

Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	-

Matières	
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé

Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5…90 °C

Température	
Température ambiante	-5…65 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification