M55227035

Angle extérieur, LF/FB 60150, gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle	
Traitement antibactérien	Non

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Dimensions	
Hauteur de goulotte	61 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Mesure a	70 mm

Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	-

Matières	
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base

Configuration	
Plage angulaire	90 °

Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé

Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5…60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification