WH37684905D

FLF Gr.2 complet: 2x T23 /L3 avec boîte POWER (câble plat) Noir

Caractéristiques techniques

Modèle

Exécution	Plaque de recouvrement pleine
Nombre de modules	2

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
Fréquence assignée	50 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A

Dimensions

Profondeur	43 mm
Profondeur de montage	36 mm
Hauteur	62.5 mm
Largeur	75 mm

Matières

Couleur	noir
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

Connexion

Section de conducteur	1…2.5 mm²

Câble

Longueur de câble	≈ 30 cm

Standards

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
Indice de protection IP	IP20
Conforme REACH	Non
Conforme RoHS	Oui
Protection	sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification