WH37685300D

FLF Gr.2 complet: 3x T23 /L1 avec boîte POWER (câble plat) Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	Installation à encastrer

Modèle

Nombre de modules	3

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
Fréquence assignée	50 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A

Dimensions

Profondeur	43 mm
Profondeur de montage	36 mm
Hauteur	62.5 mm
Largeur	75 mm

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

Connexion

Section de conducteur	1…2.5 mm²

Câble

Longueur de câble	≈ 30 cm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Protection	sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification