

WH37686205D

FLF Gr.2 complet: 2x T13/L1 avec boîte pour câble rond Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	Installation à encastrer

Modèle

Nombre de modules	2

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
Fréquence assignée	50 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A

Dimensions

Profondeur	43 mm
Profondeur de montage	36 mm
Hauteur	62.5 mm
Largeur	75 mm

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial

Matières

Couleur	noir
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

Connexion

Section de conducteur	1...2.5 mm²
Type de raccordement	avec bornes enfichables QuickConnect

Câble

Longueur de câble	≈ 30 cm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Protection	sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification