ZB014W

Socle de raccordement, universZ, 500x1050x205mm, classe II, IP54, 144 modules

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie

Modèle

Nombre de modules	144

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal	0 A

Dimensions

Profondeur de montage	205 mm
Profondeur produit installé	205 mm
Hauteur produit installé	500 mm
Largeur produit installé	1050 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Cadenassable	Non
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	blanc paloma
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d`acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non

Configuration

Type d'armoire	Socle de raccordement

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Equipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	4
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification