FB6011009010

Goulotte 60x110,blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	61 mm
Largeur	110 mm
Longueur	2 000 mm
Largeur du couvercle	110 mm
Section intérieure / utile	5 460 - 5 460 mm²

Couvercle, porte	
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	23

Matière	
Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Perforation de socle	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification