FC344

Porte transparente Quadro4 p 51mm h 1050mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	1 050 mm
Largeur	620 mm
Profondeur	51 mm

Couvercle, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage
Nombre de serrure de la porte	1

Matière	
Code RAL	9010
Traitement de surface	Laqué

Matières	
Couleur	Blanc pur

Equipement	
Nombre de travée de large	2

Sécurité	
Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP43
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification